

Garant**Porcelán csiszolótestek Henger (kúpos), Polírozás, Típus: 0715CA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501585 0715CA
GTIN	4067263130727
Árucikk kategória	58F

Leírás**Kivitel:**

A **porcelán csiszolótesteknek** (csiszolószemcse nélkül) **nincs** anyagleválasztó hatása.

Felhasználás:

Minden anyag polírozásához és fényesítéséhez. Homogén, fényes felületeket hoz létre. Ideális műveleti lépés kerámia csiszolótestekkel és műanyag csiszolótestekkel végzett előcsiszolást követően.

Műszaki leírás

Alak leírása	Henger (kúpos)
Finomsági fok	Polírozás
Sorozat	GMT
Hossz	15 mm
Átmérő	7 mm
Csiszolóanyag	Porcelán
Terméknév attribútum	Polírozás

Tartalom	3 kg
Termék fajtája	csiszolótest

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		