

**Garant****Porcelán csiszolótestek Henger (kúpos), Polírozás, Típus: 0406CA****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501585 0406CA
GTIN	4067263130710
Árucikk kategória	58F

**Leírás****Kivitel:**

A **porcelán csiszolótesteknek** (csiszolószemcse nélkül) **nincs** anyagleválasztó hatása.

**Felhasználás:**

**Minden anyag polírozásához és fényesítéséhez. Homogén, fényes felületeket** hoz létre. Ideális műveleti lépés kerámia csiszolótestekkel és műanyag csiszolótestekkel végzett előcsiszolást követően.

**Műszaki leírás**

Hossz	6 mm
Átmérő	4 mm
Alak leírása	Henger (kúpos)
Sorozat	GMT
Finomsági fok	Polírozás
Csiszolóanyag	Porcelán
Terméknév attribútum	Polírozás
Tartalom	3 kg
Termék fajtája	csiszolótest

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		