

Garant**Vibrációs koptató (2 liter) szeparáló állomással, Típus: GMT2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Árucikk kategória	51B

Leírás**Kivitel:**

GMT2 vibrációs koptató kompakt felépítéssel kisebb és közepes tételméretek automatizált végső megmunkálásához.

- **Nagy teljesítményű motor meghatározott fordulatszám tartománnyal.**
- **Acél edény (2 l) poliuretán réteggel.**
- **Levehető szeparáló állomás a munkadarab és a koptató anyagok manuális szétválasztásához.**
- **Könnyű szétválasztás az ergonomikus billentőnek köszönhetően.**
- **Magától értetődő kezelés az időzítő funkcióval rendelkező kezelőpanellel.**
- **Csendes és pormentes munkavégzés az átlátszó fedélnek köszönhetően.**

Felhasználás:

Elsősorban **esztergált és mart alkatrészek**, valamint **3D nyomtatási** eljárással készült munkadarabok **szorzásához**. **Fémhez és műanyagokhoz** alkalmas. A rákövetkező **polírozási** művelet szintén a gép szolgáltatási körébe tartozik. **Tisztán száraz megmunkálás ajánlott (nincs szükség adalékra).**

Tartalom:

1x vibrációs koptató kezelőpanellel és levehető szeparáló állomással 1x szeparáló szűrő 10mm lyukraszterrel 1x szeparáló szűrő 18mm lyukraszterrel 1x kerámia csiszolótest (3kg), háromszög, durva (501505 0606T sz.) 1x kerámia csiszolótest (3kg), háromszög (kúpos), durva (501515 1015TA sz.) 1x kerámia csiszolótest (3kg), henger (kúpos), durva (501525 0305CA sz.) 1x porcelán csiszolótest (3kg), henger (kúpos), polírozás (501585 0406CA sz.) 1x tárolódoboz (964486 EF4070 sz.) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (088001 500 sz.) 1x 3M nagyteljesítményű tisztítókendő (089190 BLUE sz.)

Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány	3000 min ⁻¹
Hálózati frekvencia	50 Hz
Vályú térfogata	2 l
Vályú belső mélysége T ₂	85 mm
Gép szélessége B ₁	400 mm
Gép hossza L ₁	750 mm
Teljesítményfelvétel	50 W
Hálózati feszültség	230 V
Vályú belső Ø	100 mm
Vályú külső Ø	220 mm
Gép magassága	285 mm
Összsúly	20 kg
Termék fajtája	Vibrációs tisztítógép