

**KOMET® finomeszterga betét M302, Típus: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238310 40
GTIN	4047109082380
Árucikk kategória	24J

Leírás**Kivitel:**

Hozzávaló cikkszámok: 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 és 268887 K10 sz.

Figyelem:

Használat a hozzávaló B301 finomállítású fejjel. Hozzávaló váltólapkák W30 balos és W30/W57 semleges kivitelben.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TO.X 0902..
Váltólapka csavar készlet	239653 8IP7
238301 sz. finomállítású fej	58 és 70
Durva állítási út S	7 mm
Külső Ø D ₁	20 mm
Hasznos hossz L ₁	56 mm
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
8IP

674252 8IP

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP7

239653 8IP7

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz
50 mm

659874 50