

**KOMET® finomállítású fej B301, Ø Dmin: 29,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238301 29,5
GTIN	4047109005655
Árucikk kategória	24B

**Leírás****Kivitel:**

**ABS® B301 csatlakozóval, ill. az M302 finomeszterga betétek befogásához.**

A beállítható legkisebb fogásvétel az Ø-nél 0,002 mm nőniusszal. Központi hűtőfolyadék ellátás egészen a vágóélig.

**Felhasználás:**

**Kifúráshoz a Ø 29,5 – 121 mm tartományban.**

A betét beállítása megszorított állapotban a maximális munkavégzési pontosság érdekében.

**Figyelem:**

A hozzávaló 238310 sz. (M302) finomeszterga betétet és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

**Műszaki leírás**

Alkalmazás	238310 10
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	25
Legkisebb Ø D <sub>min</sub>	29,5
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Szorítócsavar készlet	249900 SW3
Orsótartomány Ø	29,5 - 36 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás

Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

## Tartozék

KOMET® finomeszterga betétM302 Típus 10	238310 10
---	-----------