

**KOMET® finomállítású fej B301, Ø Dmin: 93mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238301 93
GTIN	4047109005747
Árucikk kategória	24B

Leírás**Kivitel:****ABS® B301 csatlakozóval, ill. az M302 finomeszterga betétek befogásához.**

A beállítható legkisebb fogásvétel az Ø-nél 0,002 mm nőniusszal. Központi hűtőfolyadék ellátás egészen a vágóélig.

Felhasználás:**Kifúráshoz a Ø 29,5 – 121 mm tartományban.**

A betét beállítása megszorított állapotban a maximális munkavégzési pontosság érdekében.

Figyelem:

A hozzávaló 238310 sz. (M302) finomeszterga betétet és a váltólapkákat külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	63
Legkisebb Ø D _{min}	93
Alkalmazás	238310 50
Kinyúlási hossz L ₁	70 mm
Szorítócsavar készlet	249900 SW8
Orsótartomány Ø	93 - 108 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás

Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® finomeszterga betétM302 Típus 50	238310 50
---	-----------