

**KOMET® finomeszterga betét M302, Típus: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238310 60
GTIN	4047109082403
Árucikk kategória	24J

Leírás**Kivitel:**

Hozzávaló cikkszámok: 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M és 268888 BK8425 sz.

Figyelem:

Használat a hozzávaló B301 finomállítású fejjel. Hozzávaló váltólapkák W30 balos és W30/W57 semleges kivitelben.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239653 10IP
238301 sz. finomállítású fej	100 és 120
Váltólapka ISO kód	TO.X 1403..
Durva állítási út S	11 mm
Külső Ø D ₁	32 mm
Hasznos hossz L ₁	97 mm
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP	239653 10IP
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8