

**TNGA 160408, KBN35M, Típus: ME****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255663 ME
GTIN	4960664544493
Árucikk kategória	25H

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge; váltólapkánként 2 ill. 3 él.

Minőség: KBN35M

Vágóél kivitel: ME

Fogásmélység a_p : 0,05 - 0,2 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 200 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 200 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Vágóél kivitel	ME
Fogásmélység a_p	0,05 - 0,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	KBN35M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	TNGA 160408
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	KBN35M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		