


HOLEX**HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90°, TiAlN,
Külső Ø Dc: 16,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | GG1582 16,5 |
| GTIN | 4067263134336 |
| Árucikk kategória | GGN |

Leírás**Kivitel:****Mint a 150182 sz.****Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.**

A forgácstereket telibe köszörülték.

- **Pontos megmunkálási eredmények manuális és gépi felhasználásnál.**
- **Rezgésmentes járás az extrém egyenlőtlen osztású vágóéleknek köszönhetően igényes felületek érdekében.**
- **Optimális szerszám élettartam a TiALN nagyteljesítményű bevonatnak köszönhetően.**
- **Nagy folyamatbiztonság az optimalizált forgácseltávolításnak köszönhetően.**
- **Vonzó ár/érték arány.**

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő 90°-os süllyesztések rezgésmentes előállításához.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------|
| Külső Ø | 16,5 mm |
| Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 | M8 |
| Teljes hossz L | 60 mm |
| Szár Ø D _s | 10 mm |

| | |
|--|---------------------------|
| Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez | 3,2 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Szártűrés | h9 |
| Előtolás f acélban < 500 N/mm ² | 0,14 mm/ford, |
| Bevonat | TiAlN |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok |
| Szerszámanyag | HSS |
| Függőleges élek osztása | egyenlőtlen |
| Szabvány | DIN 335 C |
| Szár | Hengeres szár, h9 |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | zöld |
| Sorozat | Pro Steel |
| Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 75 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 70 m/min | N |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 20 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | 8 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 18 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 12 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 20 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 20 m/min | N |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Uni | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |

Tartozék

HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90° Külső Ø Dc 16,5 mm

150182 16,5