

**APKT 1003 PDER, HBM025, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2141 UNI
GTIN	4067263132561
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Alkalmazható:**

HOLEX GG2123, GG2124, valamint 215800 – 215870 sz. GARANT és HOLEX 90° sarokmaró.

Tartalma:

50 × 215886 UNI

Figyelem:

Felhasználási irányértékek

Ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 4,8$ mm.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	APKT 1003 PDER
Minőség	HBM025
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	3,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	220 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
GG(G)	alkalmas	150 m/min	K
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

APMT 100305 TR Típus UNI	215880 UNI
APKT 1003 PDER Típus UNI	215886 UNI