

**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7625, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

- A váltólapkák nagyobb forgácsolási sebességekhez és előtolásokhoz alkalmasak.
- Precíziósan szinterelve és köszörülve a legjobb felületi minőségért.
- Finomszemcsés szerkezet a nagy szívósság és kopásállóság érdekében.

**Alkalmazható:**

214200 sz., 214202 sz. és 214205 sz. GARANT síkmaró.

**Tartalma:**

50 × 214241 INOX

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3,5$  mm.

**Műszaki leírás**

Típus	INOX
Tartalom	50
Lapkavastagság E	3,18 mm
Váltólapka ISO kód	SEKR 1203 AFTN
Minőség	HB7625
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

SEKT 1204 AFTN Típus INOX	214241 INOX
SDMX 0903 AFEN Típus UNI	214440 UNI