

metabo**Sarokcsiszoló, Típus: 613052840**

Rendelési adatok

Rendelés száma	P07004 613052840
GTIN	4061792205369
Árucikk kategória	03D

Leírás

Kivitel:

- **Az új generációs kefe nélküli akkus sarokcsiszoló: olyan erős, mint egy 1100 wattos vezetékes készülék, köszönhetően a 40% -kal nagyobb teljesítménynek**
- **Karbantartásmentes kefe nélküli motor maximális hatékonysággal és maximális kezelhetőséggel**
- **Szerszám nélkül állítható védőburkolat; elfordulásmentesen rögzíthető**
- **Az akkupakk 90°-os lépésekben elforgatható a legjobb ergonómia érdekében minden munkahelyzetben**
- **Metabo S-automatic mechanikus biztonsági tengelykapcsoló: a piacon a legalacsonyabb szintre minimalizálja a visszarúgást a tárcsa blokkolásakor – a felhasználó maximális védelme érdekében**
- **Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem**
- **Számos márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V akkujával és töltőkészülékével: www.cordless-alliance-system.com**

Tartalom:

Védőburkolat, támasztóperem, kétlyukú anya, segédmarkolat, csapkulcs; akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	8 m/s ²
--------------------------	--------------------

Üresjárat fordulatszám	10000 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Csatlakozó menet	M14
Gyártó jelölése	W 18 LT BL 11-125
Maximális vágási mélység	33 mm
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Karton
Súly	1,8 kg
Működési zajkibocsátás	92 dB
Termék fajtája	Sarokcsiszoló