

**WNGA 080408, KBN35M, Típus: MET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255691 MET
GTIN	4960664544912
Árucikk kategória	25H

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 ill. 3 él speciális élalakkal megszakított felületek esetén az optimalizálás érdekében.

Minőség: KBN35M

Vágóél kivitel: MET

Fogásmélység a_p : 0,1 - 0,3 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 180 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Vágóél kivitel	MET
Fogásmélység a_p	0,1 - 0,3 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 180 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,

Minőség	KBN35M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	WNGA 080408
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	KBN35M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Száraz	alkalmas		