


**HOLEX****Csapos kefekorong Inox huzal 0, kedvezményes csomagban, 20 mm, Kefe Ø D1×bevonatszélesség L1: 30X6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5742 30X6
GTIN	4067263136286
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

Hullámos különleges huzalminőségek, **szár Ø 6 mm.**

Az 574253 sz.-nak felel meg.

**Felhasználás:**

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.

Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, tisztításhoz.

**Műszaki leírás**

Keferész szélessége L <sub>1</sub>	6 mm
Keferész hossza H <sub>1</sub>	6 mm
Kefe Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Sörte vastagsága	0,2 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Bevonat anyaga	INOX huzal

Sodrat

Hullámos

Termék fajtája

Kefekorong

---

**Tartozék**Csapos kefekorong INOX huzal, 0,20 mm Kefe Ø  
D1×bevonatszélesség L1 30X6 mm

574253 30X6