

**HOLEX****Fazékkefe Acélhuzal 0,35 mm, Kefe Ø D1: 60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5730 60
GTIN	4067263136156
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

Hullámos huzal fixen az acéltestbe sajtolva. Sarokcsiszolókon és telepített gépeken való használatra.

**M14 belső menettel.**

Az 573005 sz.-nak felel meg. **M14 belső menettel.**

**Felhasználás:**

Kiválóan alkalmas felületek megmunkálásához, sorjázáshoz rozsdátlanításhoz, polírozáshoz, festék, alapozó, lakk, reve stb. eltávolításához.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Keferész hossza H <sub>1</sub>	20 mm
Kefe Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Sörte vastagsága	0,35 mm
Menet M	M14
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Termék fajtája	Fazékkefe

---

**Tartozék**

FazékkefeAcélhuzal 0,35 mm Kefe Ø D1 60 mm

573005 60