

Garant**Legyezős csiszolótárcsa speed+ CER sík, Ø 125 mm, Szemcsézet: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5239 40
GTIN	4067263136699
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

- **Kiváló minőségű, önélező kerámia szemcse (CER) a maximális csiszolási teljesítmény és kis nyomóerő érdekében.**
- **Aktív csiszoló bevonat hűvös csiszoláshoz.**
- **Robusztus polipamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
- **Ergonomikus és vibrációcsillapító poliészter műanyag tárcsa (visszahelyezhető).**
- **A legjobb eredmények nagyteljesítményű sarokcsiszolókon.**

speed+ - optimalizált lamella elrendezés **nagyon agresszív**, fiber tárcsához hasonló munkavégzéshez.

Az 565239 sz.-nak felel meg.

Felhasználás:

Élmegmunkálás, leválasztó csiszolás.

Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Tartalom	100

Szemcsézet	40
Tárcsa Ø	125 mm
Alak leírása	lapos
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Aktív csiszoló; hűtő bevonat	igen
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Legyezős csiszolótárcsaszemcsézet CER sík Szemcsézet 40

565239 40