

**Garant**

**Legyezős csiszolótárcsa speed ZA sík, kedvezményes csomagban,  
Szemcsézet: 80**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5275 80
GTIN	4067263136729
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

### Kivitel:

- **Prémium cirkon korund (ZA) maximális csiszolási teljesítményhez.**
  - **Robusztus poliészter-pamut kevert szövet az ideális elhasználódás és stabilitás érdekében széleken történő használatnál.**
  - **Stabil üvegszálás tányér az optimális nyomóerő érdekében.**
  - **Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.**
  - **A legjobb eredmények alacsony- és nagyteljesítményű sarokcsiszolókon.**
- speed** - sík lamella elrendezés **nagy forgácsolási térfogathoz** és hosszú élettartamhoz.

Az 565275 sz.-nak felel meg.

### Felhasználás:

Pontos élettörés, élmegmunkálás és felületcsiszolás.

## Műszaki leírás

Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	80
Tartalom	100

Alak leírása	lapos
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

Legyezős csiszolótárcsaspeed ZA sík Szemcsézet 80

565275 80