

Garant**Vágótárcsa INOX EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø / darabszám: 115/200**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5272 115/200
GTIN	4067263136941
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Speciális típus **INOX**-hoz.

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott **nagy teljesítményű kivitel** jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. **Nagyobb vágásteljesítmény** az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületek következtében, kitűnő élettartammal, **továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel**.

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, kevés sorja**. Az 563272 sz.-nak felel meg.

Specifikáció:

A60R-BF.

Műszaki leírás

Anyagvastagsághoz	3 - 5 mm
Tárcsa Ø	115 mm
Tárcsaszélesség	1 mm
Tartalom	200
Furat Ø	22,23 mm

Alak leírása	Egyenes
Specifikáció	A60R-BF
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

563272 115

Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitelEXTRA VÉKONY,
INOX Tárcsa Ø 115 mm
