

**Garant****Vágótárcsa INOX EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø / darabszám: 230/100**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5272 230/100
GTIN	4067263136996
Árucikk kategória	GGN

## Leírás

### Kivitel:

Speciális típus **INOX**-hoz.

Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott **nagy teljesítményű kivitel** jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. **Nagyobb vágásteljesítmény** az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületek következtében, kitűnő élettartammal, **továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel**.

A csekély tárcsavastagság **gyors** vágást tesz lehetővé **erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felületek, kevés sorja**. Az 563272 sz.-nak felel meg.

### Specifikáció:

**A46-BF.**

## Műszaki leírás

Tartalom	100
Alak leírása	Egyenes
Furat Ø	22,23 mm
Anyagvastagsághoz	5,7 - 9,5 mm
Tárcsa Ø	230 mm

Tárcsaszélesség	1,9 mm
Specifikáció	A46-BF
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	Rádiusz fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Meghajtó gép	Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Vágótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

## Tartozék

563272 230

Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitelEXTRA VÉKONY,  
INOX Tárcsa Ø 230 mm

---