

Garant**Csavarbiztosító 2GP43 kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

2GP43 típus, közepes szilárdságú. Tömít és lezár sokféle csavarkötés fajtát. Vibrációknak nagyon ellenáll. Gyorsan szárad sokféle vasfémen. Nagyobb mértékben viseli el az olajat.

Jellemző:

Tartalom 3 darab

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (> 150°) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
--	----------

Sorozat	GreenPlus
Festék	kék
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Alkalmas anyagok	Fém
Lobbanáspont	100 °C
Sűrűség	1,08 g/cm ³
Legkisebb leszakadási nyomaték	15 - 25 Nm
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Alak	folyékony
Száradás	5 - 15 min
Kémiai alap	Metakrilátok
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Olajos felületek
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Max. M menetmérethez	M36
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Úrtartalom	50 ml
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Dinamikus viszkozitás	1500 - 4000 mPas
Termék fajtája	Csavarbiztosítás

Tartozék

GARANT GreenPlus csavarbiztosító2GP43 Tartalom 50 ml

088061 50

