

Garant**Menettömítő 5GP42 kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.

5GP42 típus. Tömítőanyag menetes munkadarabokhoz hidraulikus vagy pneumatikus berendezéseknél, ill. csatlakozó idomoknál. Hatékony védelem olaj, víz, szénhidrogének és vegyi anyagok ellen.

Jellemző:

Tartalom 3 darab

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Maximális hézagméret	0,15 mm
Legkisebb leszakadási nyomaték	15 - 25 Nm

Száradás	10 - 20 min
Menetmérethez, col	3/4 coll
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Dinamikus viszkozitás	400 - 800 mPas
Max. M menetmérethez	M26
Alkalmas anyagok	Fém
Alak	folyékony
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Sűrűség	1,08 g/cm ³
Sorozat	GreenPlus
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Festék	barna
Úrtartalom	50 ml
Kémiai alap	Metakrilát-észter
Lobbanáspont	100 °C
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Termék fajtája	Tömítőanyag

Tartozék

GARANT GreenPlus menettömítő anyag5GP42 Tartalom 50 ml

088064 50