

Garant**Felülettömítő 5GP74 kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Tömítőanyag, mely szorosan illeszkedő fém felületek között a levegő kiszorításával megszilárdul. **5GP74** típus. Karimák és felületek tömítéséhez. Gyorsan száradó, enyhén rugalmas tömítőanyag réteg.

Jellemző:

Tartalom 3 darab

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Száradás	5 - 20 min
Maximális hézagméret	0,25 mm
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Lobbanáspont	100 °C
Felhasználási tartomány	Felülettömítés

Felhasználási tartomány	Karimás kötés
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Úrtartalom	50 ml
Sűrűség	1,09 g/cm ³
Alak	folyékony
Dinamikus viszkozitás	23000 - 35000 mPas
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Vízálló
Kémiai alap	Anaerob metakrilátok
Festék	narancssárga
Alkalmas anyagok	Fém
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Legkisebb leszakadási nyomaték	10 - 20 Nm
Termék fajtája	Tömítőanyag

Tartozék

GARANT GreenPlus felülettömítő anyag5GP74 Tartalom 50 ml

088067 50