

Garant**Illesztő kötés 6GP60 kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Az illesztéses gyártástechnológiánál kettő vagy több alkatrész alakzáró kapcsolódása jön létre. Ragasztó használatakor a teljes illesztett felület a fix kötést szolgálja. Nagy erőátvitel és dinamikus terhelések válnak lehetővé (nagy nyírószilárdság).

6GP60 típus. Elhasználódott területek javításához és a helyes illesztések helyreállításához. Nagy hézagmérethez alkalmas. A megszáradt termék fűrással, marással vagy csiszolással megmunkálható.

Jellemző:

Tartalom 3 darab

Figyelem:

A megmunkálendő anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Alkalmas anyagok	Fém

Felhasználási tartomány	Javítás
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Maximális hézagméret	0,3 mm
Alak	pasztózus
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Lobbanáspont	100 °C
Legkisebb leszakadási nyomaték	18 Nm
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Mechanikusan ellenálló
Dinamikus viszkozitás	200000 - 600000 mPas
Kémiai alap	Metakrilátok
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Úrtartalom	50 ml
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Száradás	5 - 15 min
Max. M menetmérethez	M20
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Festék	ezüst
Sorozat	GreenPlus
Sűrűség	1,13 g/cm ³
Termék fajtája	Illesztő termék

Tartozék

GARANT GreenPlus illesztő kötés6GP60 Tartalom 50 ml

088071 50