


**HOLEX****PVC ragasztószalag, piros, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3794 50X33
GTIN	4067263137689
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

Sima PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.  
Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.  
A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

**Jellemző:**

Tartalom 10 darab

**Ajánlás:**

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

**Műszaki leírás**

Tágulási képesség	120 %
Szélesség	50 mm
Szakítószilárdság	1,67 N/mm
Ragasztó massa	természetes kaucsuk

Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Béléssel	nem
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Különlegesség	illeszkedik
Hossz	33 m
Ragasztóerő acélon	0,11 N/mm
Vastagság	0,13 mm
Hőálló max.	40 °C
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Fixálás
Hordozóanyag	PVC fólia
Festék	piros
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Terméknév attribútum	piros
Termék fajtája	Ragasztószalag

## Tartozék

PVC ragasztószalag Szélesség×hossz (mm×m) 50X33

083794 50X33