

HOLEX**PVC ragasztószalag keresztrecézett, fehér, Szélesség×hossz (mm×m): 50X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3796 50X33
GTIN	4067263137702
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Univerzálisan használható ragasztószalagok számos felhasználási területre, mint pl. **javítás, védelem, leragasztás és csomagolás.**

Keresztrecézett PVC védőszalag nagyon jól illeszkedő lágy PVC fóliából.

Sima felületek, mint pl. fa, alumínium vagy üveg védelméhez.

Könnyű és egyenes vágás a keresztrecézéses felületnek köszönhetően.

A felhasználási idő bel- és kültéren akár 3 hét.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Ajánlás:

Ragasztás előtt ellenőrizze a felület alkalmasságát.

Műszaki leírás

Különlegesség	kézzel téphető
Vastagság	0,16 mm
Tárolási hőmérséklet	20 °C

Szakítószilárdság	1,5 N/mm
Ragasztóerő acélon	0,13 N/mm
Béléssel	nem
Festék	fehér
Szélesség	50 mm
Felhasználás	Rögztítés
Felhasználás	Leragasztás
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Maszkolás
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Hőálló max.	60 °C
Ragasztószalag fajtája	egyoldalú
Tágulási képesség	100 %
Hordozóanyag	PVC fólia
Ragasztó massa	természetes kaucsuk
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	12 hónap
Hossz	33 m
Terméknév attribútum	fehér
Termék fajtája	Ragasztószalag

Tartozék

PVC ragasztószalagkeresztrecézett Szélesség×hossz
(mm×m) 50X33

083796 50X33