



Precíziós hengerzár40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG5850 40
GTIN	
Árucikk kategória	00N

Leírás

Kivitel:

Masszív sárgaréz test, rozsdamentes precíziós zárszerkezet, edzett, krómozott és kettős reteszelésű acélkengyellel.

A 217 Karat sorozat speciális kivitelekben nem szállítható.

Jellemző:

Tartalom 10 darab

Funkció:

Az **egyedi kulcs** azt jelenti, hogy a kulcs csak **egy** zárat ill. hengerzárát nyit és zár és egyedi gyártású.

Tartalom:

Lakat 2 kulccsal.

Műszaki leírás

Ház anyaga	Sárgaréz
Zárszerkezet	Rozsdamentes precíziós zárszerkezet
Zárás	egyedi kulcs
Zárberendezéshez alkalmas	nem
Hozzávaló betétek	nem

Kulcsok száma	20
Szár anyaga	Acél, krómozott
Edzett kengyel	igen
Sorozat	217 karát
Kengyel Ø	6 mm
Ház Ø	40 mm
Kettes reteszelésű kengyel	igen
kulcslyuk fedéllel	nem
Zárak száma	10
Termék fajtája	Lakat

Tartozék

Precíziós hengerzáregyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085850 40
---	-----------