

Garant**GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC ultrahangos tisztítószer kedvezményes csomagban, 5 darab****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG8018 5
GTIN	4067263137887
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

GARANT Green Plus **ultrahangos tisztítószer** - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószer hígítható, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner **jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes**. Az egyszerű üzemben belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van. Sonic Cleaner AC - **savas, szagsemleges** tisztító koncentrátum, vas anyagok rozsdamentesítésére szolgál. Eltávolítható továbbá a vízkő, az oxidok, valamint az ásványi lerakódások.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.

Rozsda, vízkő, oxidok, ásványi lerakódások, valamint olajok és zsírok.

Alkalmazható:

Az anyagok molekuláris védőréteg bevonatot kapnak, melyek időszakos korrózió elleni védelmet nyújtanak. A későbbi bevonási vagy edzési folyamatokat nem korlátozza.

Műszaki leírás

Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Tárolási hőmérséklet	20 - 80 °C
Sorozat	GreenPlus
Felöltési mennyiség, folyadék	5 l
pH-érték	2,2
Keverési arány	5 - 100 %
Terméknév attribútum	Savas
Termék fajtája	Erős ultrahangos tisztítószer

Tartozék

GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószer
Sonic Cleaner
AC Tartalom 5 l

088018 5