

**HOLEX****LED-es zseblámpa elemekkel, Szín: BLACK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1437 BLACK
GTIN	4067263137931
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

**Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.**

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

**Fókuszálható** lámpafejjel.

Különböző színekben.

**Jellemző:**

Tartalom 5 darab

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Műszaki leírás**

Világítási időtartam 2. fokozat	12 óra
Égő	LED modul

A tartalmazott elemek száma	15
Fényáram	250 lm
Elem típusa	Micro, AAA
Zseblámpa funkció	Fókusz
Teljes hossz	143 mm
Energiaellátás	Elemes
ATEX zóna	nincs
Fényáram 2 fokozat	100 lm
IP védettségi osztály	IP 54
Ház színe	BLACK
Világítási idő	4 óra
Fej Ø	27 mm
Övtáska tartozék	nem
Termék fajtája	Zseblámpa

## Tartozék

LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Elemtartó Kivitel 3AAA	081506 3AAA
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3