

HOLEX**LED-es homloklámpa akkuval, Típus: 300****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1493 300
GTIN	4067263137955
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

LED-es homloklámpa széles fénycsóvával a teljes munkaterület optimális megvilágítása érdekében. Érintés nélküli be- / kikapcsolás 2 fényerő fokozatú szenzor rendszerrel.

Jellemző:

Tartalom 4 darab

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB töltőkábel.

Műszaki leírás

Fényáram 2 fokozat	300 lm
Világítási idő	6 óra
A tartalmazott akkumulátorok száma	4
Fényáram	100 lm
Teljes hossz	78 mm

Súly	111 g
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
ATEX zóna	nincs
Világítási időtartam 2. fokozat	2 óra
Teljes szélesség	47 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Termék fajtája	Homloklámpa

Tartozék

LED-es homloklámpa akkuval Típus 300	081493 300
--------------------------------------	------------