

HOLEX**LED-es zseblámpa, fekete elemekkel, Típus: 94****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1533 94
GTIN	4067263137986
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

Fókuszálható lámpafejjel.

- **Kicsi és kézre álló, mégis nagy fényerejű.**
- **Praktikus kulcskarikával.**

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Fényáram	35 lm
Elem típusa	Micro, AAA

ATEX zóna	nincs
A tartalmazott elemek száma	5
Zseblámpa funkció	Fókusz
Világítási idő	7 óra
Teljes hossz	94 mm
Energiaellátás	Elemes
IP védeettségi osztály	IP 54
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

LED-es zseblámpa, feketeelemekkel Típus 94	081533 94
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081551 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081552 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081553 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081554 LR3
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR3	081559 LR3
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3