

HOLEX**LED-es zseblámpa, fekete elemekkel, Típus: 117****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1533 117
GTIN	4067263137979
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú és robusztus LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból.

Legújabb LED technológia kitűnő fényteljesítménnyel.

- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Gumival bevont nyomógomb.**

Fókuszálható lámpafejjel.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 54
Teljes hossz	117 mm
Elem típusa	Mignon, AA

Fényáram	160 lm
ATEX zóna	nincs
Energiaellátás	Elemes
Világítási idő	5 óra
Zseblámpa funkció	Fókusz
A tartalmazott elemek száma	5
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

LED-es zseblámpa, feketeelemekkel Típus 117	081533 117
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081552 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081553 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081554 LR6
Lítium-fém elemek Nemzetközi méret LR6	081559 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6