

**HOLEX****Gyorscsatlakozó Külső menettel, Külső menetes csatlakozó: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0170 1/4
GTIN	4067263138051
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Jellemző:**

Tartalom 5 darab

**Műszaki leírás**

Maximális üzemi nyomás	35 bar
Átfolyási érték	1000 l/min
Külső menetes csatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Csatlakozó

**Tartozék**

Gyorscsatlakozó Külső menettel Külső menetes csatlakozó  
1/4 coll

---

080170 1/4