

HOLEX**LED-es zseblámpa akkuval, Típus: 150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

Robusztus újratölthető LED-es zseblámpa eloxált alumíniumból. **A 2 fokozatú kapcsoló** plusz **turbó funkcióval kiváló fényteljesítményt** nyújt minden felhasználáshoz. Az egykezes fókuszálás a fénycsóva gyors és egyszerű szabályozását teszi lehetővé.

- **Töltés és merülés felügyelet a kapcsoló színes LED-je segítségével.**
- **Hosszú működési idő állandó fényteljesítménnyel.**
- **USB-C töltőcsatlakozó.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Fókuszálható lámpafejjel.**

Jellemző:

Tartalom 4 darab

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel és akkumulátor. Csuklópánttal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat a 081365 sz. alatt talál

Műszaki leírás

Boost fényáram	700 lm
Energiaellátás	Akkus
Égő	LED-es lámpa
Világítási idő	1,5 óra
Fej Ø	28 mm
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
IP védettségi osztály	IP 54
Súly	95 g
Teljes hossz	144 - 154 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	400 lm
Turbó világítási idő	30 s
A tartalmazott akkumulátorok száma	4
Fényáram 2 fokozat	140 lm
Zseblámpa funkció	Fókusz
CRI érték	>80
Akkumulátor kapacitás	1,6 Ah
Cserélhető akkumulátor	igen
Világítási időtartam 2. fokozat	5 óra
Termék fajtája	Zseblámpa

Tartozék

LED-es zseblámpa akkuval Típus 150	081363 150
Tartalék akkumulátor 16650	081365 16650