

**HOLEX****Gyorscsatlakozó Tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó Ø: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

**Jellemző:**

Tartalom 10 darab

**Műszaki leírás**

Belső tömlőcsatlakozó Ø	6 mm
Átfolyási érték	1000 l/min
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Termék fajtája	Csatlakozó

**Tartozék**

GyorscsatlakozóTömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó  
Ø 6 mm

---

080172 6