

**Garant****Biztonsági csatlakozó Belső menet, Belső menetes csatlakozó: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0271 1/4
GTIN	4067263138174
Árucikk kategória	00N

**Leírás****Kivitel:**

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

**Jellemző:**

Tartalom 5 darab

**Figyelem:**

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290 – 080293 sz. alatt.

**A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7,6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.**

**Műszaki leírás**

Maximális üzemi nyomás	16 bar
Belső menetes csatlakozó	1/4 coll
Átfolyási érték	2250 l/min

Termék fajtája

Csatlakozó

---

**Tartozék**Biztonsági csatlakozóbelső menettel Belső menetes  
csatlakozó 1/4 coll

080271 1/4

Közcsavar belső menettel 5 darabos készlet Belső menetes  
csatlakozó 1/4 coll

080291 1/4