

Garant**Biztonsági csatlakozó Külső menet, Külső menetes csatlakozó: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0270 3/8
GTIN	4067263138150
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290 – 080293 sz. alatt.

A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7,6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Külső menetes csatlakozó	3/8 coll
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Átfolyási érték	2250 l/min

Termék fajtája

Csatlakozó

TartozékBiztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes
csatlakozó 3/8 coll

080270 3/8

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 3/8 coll

080290 3/8