

Garant**Biztonsági csatlakozó Belső menet, Belső menetes csatlakozó: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG0271 3/8
GTIN	4067263138181
Árucikk kategória	00N

Leírás**Kivitel:**

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290 – 080293 sz. alatt.

A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7,6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Átfolyási érték	2250 l/min
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Belső menetes csatlakozó	3/8 coll

Termék fajtája

Csatlakozó

TartozékBiztonsági csatlakozóbelső menettel Belső menetes
csatlakozó 3/8 coll

080271 3/8

Közcsavar belső menettel 5 darabos készlet Belső menetes
csatlakozó 3/8 coll

080291 3/8