

Garant**Biztonsági csatlakozó Tömlőcsatlakozó, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 13mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG0272 13
GTIN	4067263138228
Árucikk kategória	00N

Leírás

Kivitel:

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Jellemző:

Tartalom 5 darab

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290 – 080293 sz. alatt.

A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7,6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret)	13 mm
Maximális üzemi nyomás	16 bar

Átfolyási érték	2250 l/min
Termék fajtája	Csatlakozó

Tartozék

Biztonsági csatlakozótömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 13 mm	080272 13
Közcsavar készlet tömlőcsatlakozóval 5 darabos készlet Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 13 mm	080292 13