



KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, Ø DC: 17,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	235502 17,5
GTIN	4047109024380
Árucikk kategória	24P

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.

- Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
- A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

- Álló és forgó alkalmazás.
- Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútós öntés, megszakított felület).
- ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520 – 236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	54 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Szár Ø D _s	25 mm
Váltólapka ISO kód	SOEX 050204 13-..
Vágóélek száma Z	1
Szárhossz L _s	56 mm
Sorozat	KUB Quatron®

Névleges Ø D	17.5
Coll Ø	11/16 coll
Teljes hossz L	134 mm
Kinyúlási hossz L _A	78 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP