

HOLEX**Alapkészlet, T-horony névleges méret / menet: 14/M12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375450 14/M12
GTIN	4067263133315
Árucikk kategória	32X

Leírás**Kivitel:**

Nemesített csavarelemek, szilárdsági osztály 8.8.

Tartalma:

Befogási magasság 2 befogási pontnál mm-ben: 150

Befogási magasság 4 befogási pontnál mm-ben: 115

Szorítóvas lépcsős fogazással: méret: 2x 14x100 mm; méret: 2x 14x150 mm

Csavarok T-hornyokhoz, szilárdság 8.8: 4x M12x14x50 mm; 4x M12x14x125 mm

Alátét, fogazott HxSzxMa mm-ben: 4x 2-es méret (38x31x66); 4x 3-as méret (67x31x117)

Tőcsavar, szilárdság 8.8 mm-ben: 4x M12x125

6-szög anya (1,5 d magas): 4x M12

Lap befogó szerszámokhoz: 4x M12

Hosszabbító anya: 4x M12

Súly kg-ban: 8,5

Karton külső méretei mm-ben: 275x125x65

Műszaki leírás

Termék fajtája	Szorítócsavar
----------------	---------------

