



Beállítható csavarbak készlet Nemesíthető acél, Típus: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	373560 12
GTIN	4020772428853
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

A moduláris felépítés lehetővé teszi a különböző beállítható csavarbak köztes- és lábelemek használatát, amelyek a menet segítségével csavarozhatóak össze. Az egyes elemek körmös kulcs segítségével folyamatbiztos módon rögzíthetők. Ezzel a készlettel 285 mm maximális magasság érhető el.

Előny:

- **A 422 mm-es maximális magasság további közbenső elemekkel érhető el.**
- **Továbbfejlesztett kezelés az egyes elemeknek köszönhetően.**
- **Az alkatrészek rugalmasságának köszönhetően időt takaríthat meg az átszereléssel.**
- **Optimalizált raktárkezelés.**

Tartalma:

Beállítható csavarbak lapos felfekvő felülettel: 52-es méret; H_{\min} 42 mm; H_{\max} 52 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38×2

70-es méret; H_{\min} 50 mm; H_{\max} 70 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38×2

100-as méret; H_{\min} 70 mm; H_{\max} 100 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38×2

Lábelem: Méret: M10×12; A 12 mm; G M10 mm; H 10 mm

Köztes elem: 25-ös méret; D1 50 mm; H 25 mm; H1 35 mm

50-es méret; D1 50 mm; H 50 mm; H1 60 mm

100-as méret; D1 50 mm; H 100 mm; H1 110 mm

Golyós adapter 6440G-M10: H 10 mm; D1 39 mm; D2 11,9 mm; G1 M10; H1 32 mm; H2 22 mm

Körmös kulcs: DIN1810B 45-50

Figyelem:

A maximálisan elérhető magasság 422 mm 100 kN megengedett támasztóerő mellett, efölött fennáll a megtörés veszélye. Ne állítsa be terhelés alatt.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Beállítható csavarbak