

**Alapkészlet, T-horony névleges méret / menet: 16/M14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375450 16/M14
GTIN	4067263133322
Árucikk kategória	32X

Leírás**Kivitel:**

Nemesített csavarelemek, szilárdsági osztály 8.8.

Tartalma:

Befogási magasság 2 befogási pontnál mm-ben: 178

Befogási magasság 4 befogási pontnál mm-ben: 135

Szorítóvas lépcsős fogazással: méret: 2x 14x100 mm; méret: 2x 14x150 mm

Alátét, fogazott HxSzxMa mm-ben: méret: 4x 2 (38x31x66); méret: 4x 3-as (67x31x117)

Csavarok T-hornyokhoz, szilárdság 8.8: 4x M14x16x100 mm; 4x M14x16x160 mm

Tőcsavar, szilárdság 8,8 mm-ben: 4x M14x100

6-szög anya (1,5 d magas): 4x M14

Lap befogó szerszámokhoz: 4x M14

Hosszabbító anya: 4x M14

Súly kg-ban: 9,3

Karton külső méretei mm-ben: 213x153x109

Műszaki leírás

Termék fajtája	Szorítócsavar
----------------	---------------

