

HOLEX**Alapkészlet, T-horony névleges méret / menet: 18/M16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	375450 18/M16
GTIN	4067263133339
Árucikk kategória	32X

Leírás**Kivitel:**

Nemesített csavarelemek, szilárdsági osztály 8.8.

Tartalma:

Befogási magasság 2 befogási pontnál mm-ben: 178

Befogási magasság 4 befogási pontnál mm-ben: 150

Szorítóvas lépcsős fogazással: méret: 2x 18x125 mm; méret: 2x 18x160 mm

Alátét, fogazott HxSzxMa mm-ben: 4x 2-es méret (38x31x66); 4x 3 méret (67x31x117)

Csavarok T-hornyokhoz, szilárdság 8.8: 4x M16x18x100 mm; 4x M16x18x160 mm

Tőcsavar, szilárdság 8,8 mm-ben: 4x M16x125

6-szög anya (1,5 d magas): 4x M16

Lap befogó szerszámokhoz: 4x M16

Hosszabbító anya: 4x M16

Súly kg-ban: 12,2

Karton külső méretei mm-ben: 236x208x95

Műszaki leírás

Termék fajtája	Szorítócsavar
----------------	---------------

