



## Nyomaték csavarhúzó 1/4 col bitbefogóval, skálával, automatikusan kioldással, Maximális nyomaték: 30cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659985 30
GTIN	4000896260027
Árucikk kategória	630

### Leírás

#### Kivitel:

- Kiválóan leolvasható a nagyméretű, egyértelmű számkijelzőnek köszönhetően.
- Rövid 36°-os kioldási út tisztán hallható jelzéssel.
- Bittartó (1/4 col - D 6,3/ F 6,3) gyorszárral – gyors bitcsere egy kézzel.
- „Racsni funkció” szabadonfutó mechanikával, az átkapcsolható jobb · bal · fix · állás lehetővé teszi a gyors munkavégzést a csavarozáskor a kényelmes utánfogással, még szűk helyeken is
- Kioldó mechanika erősen ötvözött szerszámacélból - csekély kopás.
- Az érték túllépését a túlterhelés elleni tengelykapcsoló („Slipper”) megakadályozza.
- Könnyen felismerhető a reteszelt állapot a lakat szimbólumokkal.

Mértékegységek: cNm/Nm

Pontosság: +/- 6%

#### Szabvány:

Geprüft nach **DIN EN ISO 6789**.

### Műszaki leírás

A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Kijelzés	analóg
Nyomatéktartomány	2 - 30 cNm
Kioldás jelzése	tapintásos

Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Nyomatéktartomány	0,02 - 0,3 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	0,2 cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Méréstechnika	mechanikus
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Mérési eljárás	Nyomaték
Teljes hossz L	196 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó