

**Csiszolótárcsa CC-GRIND#View SGP STEELOX, Típus: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566363 125
GTIN	4007220494189
Árucikk kategória	550

Leírás**Kivitel:**

Agresszív csiszolótárcsa **integrált üvegszálalás** tányérral.

Felhasználás:

Kemény és érdes csiszolásokhoz felületeken és széleken történő felhasználáshoz.

A nagyoló csiszolótárcsák gazdaságos alternatívája **lényegesen kisebb hő-, zaj-, por- és rezgésterheléssel**.

Ügyeljen a lapos munkaszögre és a nagyteljesítményű meghajtásra (>1200 W).

Alapanyag:

Megmunkálható anyagok:

Betétedzhető acélok

Nemesacél (INOX)

Acél

Szerszámacélok

Fa

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm

Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Ajánlott fogásszög	5-15 fok
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Rétegek száma	1
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		