


Garant**Elektronikus nyomatékellenőrző készülék HCT, Maximális nyomaték: 2Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	654410 2
GTIN	4067263138334
Árucikk kategória	61D

Leírás**Kivitel:**

Mechanikus és digitális márkás nyomatékkulcsok (nem HCT) és csavarhúzó, valamint HCT nyomatékkulcsok használatához. Kattanó, kijelzős, jobbos és balos meghúzású nyomatékkulcsok és -csavarhúzó beállítása és ellenőrzése.

- **Kijelző:** Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2,8 colos TFT kijelző dupla skálával. Memória kijelzővel.
- **Tárhely:** 1000 mért érték időbélyeggel (dátum és idő) és 20 konfigurálható tesztfeladat.
- **Üzem módok:** Követő kijelzés (Track), csúcstérték felismerés (First-Peak) és csúcstérték kijelzés (Peak-Hold). HCT nyomatékkulccsal történő használat esetén 2 további üzemmód áll rendelkezésre: Track-HCT és Peak-Hold-HCT. A HCT nyomatékkulcs mért értékei és a HCT nyomatékvizsgáló készülék mért értékei egyidejűleg jelennek meg a vizsgálókészülék kijelzőjén. Az elért csúcstértékek összehasonlítva jelennek meg, és automatikusan megtörténik a kiértékelésük.
- **Rögzítés:** 4 csavarral (M10) sík felületekre (asztal, fal stb.) rögzíthető.
- 3 mélyedés az adapterek biztonságos tárolásához (bővítő átalakító).
- **Adatkimenet:** Bluetooth®-on vagy USB-C csatlakozón keresztül lehetséges.
- **Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások:** HCT Windows applikáció és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik. A vizsgálókészülék önmagában (applikáció nélkül) is kezelhető.

- **Applikációk:** A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 498999 sz. STICK méretű Bluetooth® USB vevőkészülékre (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (<https://hog.tools/win-app-hct>). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
- **Rádiójel engedély:** A Bluetooth® kapcsolattal rendelkező nyomatékellenőrző készülék érvényes rádiójel engedéllyel rendelkezik minden EU-országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban és az Egyesült Királyságban.
- **Jelszóvédelem:** Védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó) és a tesztfeladatok védelméhez. Ezen felül beállítható, hogy egy teszt nem helyes végrehajtása esetén a további munkavégzés csak a jelszó megadását követően legyen lehetséges.
- **Figyelmeztető jelzések:** optikai (színváltozás a kijelzőn) és akusztikus (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. A hangjelzés tetszőlegesen kikapcsolható.
- **IP40 védettség osztály**
- **Nyelvek:** német, angol, spanyol, olasz, francia.
- **Gyári beállítás:** Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.
- **A szoftververzió megjelenítése sorozatszámmal és az utolsó kalibrálás dátumával.** A következő kalibrálás dátuma a nyomatékellenőrző készüléken állítható be.

Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin.

Előny:

Ha a HCT nyomatékellenőrző készüléket egy HCT nyomatékkulccsal használja:

- A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző készülékek értékeinek egyidejű megjelenítése a nyomatékellenőrző készülékek kijelzőjén.
- A HCT nyomatékkulcs és a HCT nyomatékellenőrző készülék által elért csúcsértékek kijelzése és automatikus értékelése.
- A túlterhelés miatt lezárt HCT nyomatékkulcs ismét aktiválható a nyomatékellenőrző készülék segítségével. (Az aktiválás után ajánlott a HCT nyomatékkulcs kalibrálása).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools

A rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth® kapcsolattal:

- **Egyszerű adatátvitel:** A mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
- **Mozgásszabadság:** Nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
- **Helytől független:** A mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
- **Biztonságos adatátvitel:** Nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

Kérjük, frissítse a HCT nyomatékkulcsának applikációját és Bluetooth® firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket!

GARANT applikáció firmware 3.37 verziótól, Bluetooth® firmware 0.95 verziótól.

HOLEX applikáció firmware 1.1.10 verziótól, Bluetooth® firmware 1.3.6 verziótól.

Funkció:

IP40: Védett Ø > 1 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányban: +/- 1%.

Tartalom:

USB-C adatkábel (1,8 m), tápegység (USB-A), ország szerinti adapter (A, C, G és I típus), megfelelőségi nyilatkozat. Stabil, műanyag kofferrel. Átalakító 1/4 col négyszögről 1/4 col hatszögre C 6,3 (hasonló a 676950 sz. 4/4 mérethez).

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő adapter a 649550 sz. és 650006 sz. alatt található.

Az ingyenes okostelefon applikációval Bluetooth®-on keresztül opcionálisan letölthető a legújabb szoftver a vizsgálókészülékre, hogy a jövőbeli funkció bővíteket aktiválja.

Műszaki leírás

Súly	2,8 kg
Nyomaték mérési pontossága	±1 %
Kijelző készülék mélysége	161 mm
IP védettségi osztály	IP 40
Felbontás	0,01 Nm
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Maximális nyomaték	2 Nm
Négyszög befogó	1/4 coll
Méréstartomány	0,1 - 2 Nm
Applikáció kapcsolódás	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Energiaellátás	Vezetékes
Kijelző készülék magassága	86 mm
Sorozat	HCT
Kijelző készülék szélessége	146 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth® kapcsolat
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4

Termék fajtája

Nyomatékvizsgáló készülék

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/654410-2>