



KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, Ø DC: 31mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 235502 31 |
| GTIN | 4047109024526 |
| Árucikk kategória | 24P |

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.

- Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
- A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

- Álló és forgó alkalmazás.
- Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútós öntés, megszakított felület).
- ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520 – 236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Hasznos hossz L ₁ | 93 mm |
| Vágóélek száma Z | 1 |
| Szár Ø D _s | 32 mm |
| Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. |
| Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Szárhossz L _s | 60 mm |
| Sorozat | KUB Quatron® |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Névleges Ø D | 31 |
| Coll Ø | 1 7/32 coll |
| Teljes hossz L | 182 mm |
| Kinyúlási hossz L _A | 122 mm |
| Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D |
| Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Fúrési felhasználás | Központfúrás |
| Fúrési felhasználás | Átfúrás |
| Fúrési felhasználás | domború |
| Fúrési felhasználás | Keresztirányú fúrás |
| Fúrési felhasználás | Kötegfúrás |
| Fúrési felhasználás | Üreg fúrása |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 15IP1 | 239652 15IP1 |