


Oszlopkeret a reteszelő tartójához, Fiókok, 20G mély, Magasság: 3000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	998210 3000
GTIN	4067263138655
Árucikk kategória	91R

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez merevítéssel, fix hegesztéssel. A függőleges tartóoszlopok 25 : 25 mm-ként nyílásokkal rendelkeznek a fiókok, polcok és kihúzható polcok rögzítéséhez. Talprész menetes perselyekkel a magasságkiegyenlítéshez és a padlón történő rögzítéshez. Az egykezes egyenkénti fiókkioldás 998290 és 998292 sz. tartójához furatokkal.

Alkalmazható:

Fiókos polcrendszerek, konténer berendezések.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Billenésveszély miatt padlórögzítés kötelezően szükséges!

Műszaki leírás

Felhasználási terület	Konténerberendezés
Keretszélesség	53 mm
Magasság	3000 mm
Magasságállítás osztása	25 mm

Adatlap

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	Fiókok, 20G mély
Mélység	580 mm
Termék fajtája	Oszlopkeret