

 KOMET**KOMET® cserélhető híd M03Speed-hez, Ø Dmin: 38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238372 38
GTIN	4047109079786
Árucikk kategória	24I

Műszaki leírás

Durva állítási út S	6,5 mm
Késél kör Ø D2 előre megmunkálás	Ø 3,2 mm
Maximális fordulatszám	31000 min ⁻¹
Legkisebb Ø D _{min}	38
Magasság H	17,5 mm
Lapkatartó betét	238374 38-50
Orsótartomány Ø	38 - 51 mm
Finomállítású fej	238370 38
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET® lapkatartó betét 90°, M03Speed-hezElőre
Alkalmazható M03 mérethez 38-50

238374 38-50

KOMET® M03Speed finomállítású fej Ø Dmin 38 mm

238370 38