

**KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, Ø DC: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235505 15
GTIN	4047109090705
Árucikk kategória	24P

**Leírás****Kivitel:****ABS® szárral.****Felhasználás:**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkával.

**Tartalom:**

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

**Figyelem:**Csak **stabil** gépen való használatra.**Eltolt tengelyű fúrás  $V_{max} = 0,25$  mm-ig** lehetséges, pl. a 239010 – 239012 sz. excenteres állítókészülékkel.A kiállítással elérhető legnagyobb  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	SOEX 050204 13-..
Hasznos hossz $L_1$	45 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Vágóélek száma Z	1
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges $\varnothing D$	15

Coll Ø	19/32 coll
Teljes hossz L	111 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	80 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
Fúrési felhasználás	domború
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1	239652 6IP1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6